

Garant GRIDLINE

**ESD-materiaalivaunu, Korkeus: 1700mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972060 1700
GTIN	4062406167110
Tuoteluokka	9GW

**Kuvaus****Malli:**

**Runko ja päällirakenne** 4-kulmaista teräsputkea, teräslevyalusta. Ripustusreiät rungon etu- ja takapuolella (50 mm:n välein) hyllytasojen, lokeroilla varustetun kiskon jne. kiinnitykseen, koko 1000 mm. **Kierreholkkit** rungon sisäpuolella reikälevyn asennusta varten. 4 kääntyvää TPE-pyörää, joissa on seisontajarru, **Ø 125 mm**, harmaat hankausta kestävät, **sähköä johtavat pyörät.**

**Käyttö:**

Lisävarusteena saatavana hyllytasot, lokerokisko ja reikäseinät, koko 1000 mahdollinen.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	700 mm
Leveys	1000 mm
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2

Paino	35 kg
Korkeus	1700 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Hyötykorkeus	1370 mm
Enimmäiskantokyky	200 kg
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Materiaalivaunut