

Garant GRIDLINE

Työasema mLevel ESD-pinnoite, Pituus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972010 1000
GTIN	4062406167004
Tuoteluokka	9GW

Kuvaus**Malli:**

Työasema mLevel, ESD-johtava standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisesti, sinun tarpeisiisi mukautuva työpaikka. Perinteinen, manuaalinen korkeudensäätö 25 mm:n rasterissa käyttäen jalkaosassa olevia kiinnitysruuveja. Tarkan työskentelykorkeuden skaalaus pöydän sisäpuolella helpottaa käyttöä. **Ympärillä 3 mm:n antistaattinen ABS-reunalista**. Keskusmaadoituspiste työtason alapuolella. Ei maadoitusta jalkaosien kautta.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.

Tekninen kuvaus

Paino	60 kg
Portaaton korkeuden säätö	ei
Työtason pinnoite	HPL-kerrosmateriaali, sähköä johtava
Malli	mLevel
Leveys	1000 mm
Syvyys	800 mm
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	ei

Korkeudensäätöperiaate	täydellinen rakenne
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	750 - 1000 mm
Työtason pituus	1000 mm
Työtason syvyys	700 mm
Työtason paksuus	40 mm
Työtason materiaali	ESD-työtaso
Pinnoitteen paksuus	0,8 mm
Sarja	Työasema
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa RAL 7035
Työpisteen korkeudensäätö	750-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Työpöytä