

Garant GRIDLINE

**Työasema eLevel ESD-pinnoite, Pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972013 1500
GTIN	4062406167042
Tuoteluokka	9GW

**Kuvaus****Malli:**

**Työasema eLevel, ESD-johtavuus DIN EN 61340-5-1 -standardin mukaisesti.** Sähkötoiminen portaaton korkeussäätö. Korkeuden säätö käsikytkimellä. Aktivointi säätää **koko työpisteen korkeuden. Ympärillä 3 mm:n antistaattinen ABS-reunalista.** Keskusmaadoituspiste ESD-työtason alapuolella. Ei maadoitusta jalkaosien kautta. **Sisäänrakennettu teräsputki vahvikkeena.**

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.

- **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**
- **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 972019 (puristumisvaara).**

**Tekninen kuvaus**

Työtason materiaali	ESD-työtaso
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Työtason paksuus	40 mm
Työtason pituus	1500 mm
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa RAL 7035

Pinnoitteen paksuus	0,8 mm
Leveys	1500 mm
Syvyys	800 mm
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Korkeudensäätöperiaate	täydellinen rakenne
Työtason pinnoite	HPL-kerrosmateriaali, sähköä johtava
Sarja	Työasema
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	670 - 990 mm
Paino	80 kg
Työtason syvyys	700 mm
Malli	eTaso
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Työpisteen korkeudensäätö	670 – 990 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Työpöytä