

Garant GRIDLINE

Työasema eLevel+ ESD-pinnoite, Pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972015 1500
GTIN	4062406167073
Tuoteluokka	9GW

Kuvaus**Malli:****Työasema eLevel+, ESD-johtavuus DIN EN 61340-5-1 -standardin mukaisesti.**

Sähkötoiminen portaaton korkeussäätö. Korkeuden säätö käsikytkimellä. Aktivointi

säätää **työtason korkeuden**. Ympärillä **3 mm:n antistaattinen ABS-reunalista**.

Keskusmaadoituspiste ESD-työtason alapuolella. Ei maadoitusta jalkaosien kautta.

Sisäänrakennettu teräsputki vahvikkeena.

Huomautus:

Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.

- **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**
- **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 972019 (puristumisvaara).**

Tekninen kuvaus

Paino	90 kg
Työtason pinnoite	HPL-kerrosmateriaali, sähköä johtava
Työtason materiaali	ESD-työtaso
Sarja	Työasema
Työtason syvyys	700 mm

Leveys	1500 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	670 - 990 mm
Syvyys	800 mm
Malli	eLevel+
Työtason pituus	1500 mm
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa RAL 7035
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Työtason paksuus	40 mm
Korkeudensäätöperiaate	vain työtaso
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Pinnoitteen paksuus	0,8 mm
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Työpisteen korkeudensäätö	670 – 990 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Työpöytä