

Garant GRIDLINE

**Työasema eLevel ESD-pinnoite, Pituus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972013 1000
GTIN	4062406167035
Tuoteluokka	9GW

**Kuvaus****Malli:**

**Työasema eLevel, ESD-johtavuus DIN EN 61340-5-1 -standardin mukaisesti.** Sähkötoiminen portaaton korkeussäätö. Korkeuden säätö käsikytkimellä. Aktivointi säätää **koko työpisteen korkeuden. Ympärillä 3 mm:n antistaattinen ABS-reunalista.** Keskusmaadoituspiste ESD-työtason alapuolella. Ei maadoitusta jalkaosien kautta.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.

- **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**
- **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 972019 (puristumisvaara).**

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	800 mm
Korkeudensäätöperiaate	täydellinen rakenne
Työtason paksuus	40 mm
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Malli	eTaso
Leveys	1000 mm

Paino	70 kg
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	670 - 990 mm
Sarja	Työasema
Työtason materiaali	ESD-työtaso
Pinnoitteen paksuus	0,8 mm
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa RAL 7035
Työtason syvyys	700 mm
Työtason pinnoite	HPL-kerrosmateriaali, sähköä johtava
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Työtason pituus	1000 mm
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Työpisteen korkeudensäätö	670 – 990 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Työpöytä