

Garant GRIDLINE

Työasema mLevel ESD-pinnoite, Pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972010 1500
GTIN	4062406167011
Tuoteluokka	9GW

Kuvaus**Malli:**

Työasema mLevel, ESD-johdava standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisesti, sinun tarpeisiisi mukautuva työpaikka. Perinteinen, manuaalinen korkeudensäätö 25 mm:n rasterissa käyttäen jalkaosassa olevia kiinnitysruuveja. Tarkan työskentelykorkeuden skaalaus pöydän sisäpuolella helpottaa käyttöä. **Ympärillä 3 mm:n antistaattinen ABS-reunalista**. Keskusmaadoituspiste työtason alapuolella. Ei maadoitusta jalkaosien kautta. **Sisäänrakennettu teräsputki vahvikkeena**.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.

Tekninen kuvaus

Työtason syvyys	700 mm
Työtason pituus	1500 mm
Paino	70 kg
Sarja	Työasema
Työtason paksuus	40 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	750 - 1000 mm

Pinnoitteen paksuus	0,8 mm
Portaaton korkeuden säätö	ei
Malli	mLevel
Leveys	1500 mm
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	ei
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa RAL 7035
Korkeudensäätöperiaate	täydellinen rakenne
Työtason pinnoite	HPL-kerrosmateriaali, sähköä johtava
Syvyys	800 mm
Työtason materiaali	ESD-työtaso
Työpisteen korkeudensäätö	750-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Työpöytä