

Garant GRIDLINE

**Työasema eLevel ESD-pinnoite, Pituus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972013 2000
GTIN	4062406167059
Tuoteluokka	9GW

**Kuvaus****Malli:**

**Työasema eLevel, ESD-johtavuus DIN EN 61340-5-1 -standardin mukaisesti.** Sähkötoiminen portaaton korkeussäätö. Korkeuden säätö käsikytkimellä. Aktivointi säätää **koko työpisteen korkeuden. Ympärillä 3 mm:n antistaattinen ABS-reunalista.** Keskusmaadoituspiste ESD-työtason alapuolella. Ei maadoitusta jalkaosien kautta. **Sisäänrakennettu teräsputki vahvikkeena.**

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.

- **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**
- **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 972019 (puristumisvaara).**

**Tekninen kuvaus**

Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Sarja	Työasema
Työtason syvyys	700 mm
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa RAL 7035
Korkeudensäätöperiaate	täydellinen rakenne

Pinnoitteen paksuus	0,8 mm
Työtason paksuus	40 mm
Malli	eTaso
Syvyys	800 mm
Paino	93 kg
Työtason materiaali	ESD-työtaso
Työtason pinnoite	HPL-kerrosmateriaali, sähköä johtava
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	670 - 990 mm
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Työtason pituus	2000 mm
Leveys	2000 mm
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Työpisteen korkeudensäätö	670 – 990 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Työpöytä