

Garant GRIDLINE

ESD-asennusvaunu, sisältää myös vetolaatikat siirrettävät, 20×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 885/5**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972425 885/5
GTIN	4062406166854
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaappi, **staattista sähköä johtava**, DIN EN 61340-5-1. Asennusvaunu 24×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua, **sähköä johtavaa** kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kääntyvät pyörät voi lukita. Vierintäeste neljällä puolella. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). **Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen turvalukitus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 100, 150, 200

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden väri vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja vetimet) eivät johda staattista sähköä.**
- **Maadoitus tapahtuu pyörien kautta.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Enimmäiskantokyky	600 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
vierintäreunus	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Paino	109 kg
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Laatikostokehys hyötykorkeus	600 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Hyötykorkeus	600 mm
Syvyys	700 mm
ComfortClose	ei
Korkeus	885 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Leveys	600 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Hyötykorkeus laatikoita varten	600 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	20×24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21

914227 HU21