

Garant GRIDLINE

ESD-työkalukaappi, täydellinen laatikoineen, 20×24G, Korkeus mm / Malli: 800/7**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972420 800/7
GTIN	4062406166847
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaappi, **staattista sähköä johtava**, DIN EN 61340-5-1. Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 24×28G, vetolaatikkojen 20×24G kanssa. Laatikostorungossa keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**. n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. **Mukana ESD-maakaapeli.**

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden väri vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

- **Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.**
- **Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja vetimet) eivät johda staattista sähköä.**

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm

Paino	113 kg
Leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	24
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
Syvyys	700 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	20×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------