

Garant GRIDLINE

ESD-työkalukaappi, täydellinen laatikoineen, 26×24G, Korkeus mm / Malli: 1000/10**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972440 1000/10
GTIN	4062406166885
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaappi, **staattista sähköä johtava**, DIN EN 61340-5-1. Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 30×28G, laatikkojen 26×24G kanssa. Laatikostorungossa keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**. n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. **Mukana ESD-maakaapeli.**

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden väri vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

- **Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.**
- **Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja vetimet) eivät johda staattista sähköä.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Hyötykorkeus	900 mm

ESD-maakaapeli sisältyy	kyllä
Korkeus	1000 mm
Leveys	750 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	24
Vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
ESD-johtamattomat komponentit	Kaikki muoviosat
Laatikoiden lukumäärä	10
Syvyys	700 mm
ESD-käsitelty	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Paino	196 kg
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Nastasynterilukko	Modulaarinen avainpesä
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	26×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21

914227 HU21