

Garant GRIDLINE

ESD-asennusvaunu, sisältää myös vetolaatikat siirrettävät, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 985/7**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972445 985/7
GTIN	4062406166908
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaappi, **staattista sähköä johtava**, DIN EN 61340-5-1. Asennusvaunu 30×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua, **sähköä johtavaa** kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kääntyvät pyörät voi lukita. Vierintäeste neljällä puolella. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Sisältää vetolaatikat 26×24G. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). **Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen turvalukitus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 100, 100, 100, 100, 150

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden väri vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja vetimet) eivät johda staattista sähköä.**
- **Maadoitus tapahtuu pyörien kautta.**

Tekninen kuvaus

Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
vierintäreunus	kyllä
ESD-käsitelty	kyllä
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Laatikoiden lukumäärä	7
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Leveys	750 mm
ComfortClose	ei
Paino	140 kg
Pyörän Ø kiinteä pyörä	125 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Korkeus	985 mm
Syvyys	700 mm
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste

Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyypä HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------