

Garant GRIDLINE

**ESD-moduuli energiaa ja mediaa varten, Moduulin malli: MCB/3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972220 MCB/3
GTIN	4062406167868
Tuoteluokka	9GW

**Kuvaus****Käyttö:**

Seuraavassa on kuvattu pistorasioittemme mallit ja niiden pistoketyypit. Käyttö muissa maissa voidaan määrittää pistoketyypillä.

Saksa / DE: tyyppi F

Sveitsi / CH: tyyppi J

Italia / IT: tyyppi L

Ranska / FR: tyyppi E

Tšekki / CZ: tyyppi E

Britannia / GB: tyyppi G

Tanska / DK: tyyppi K

Yhdysvallat / US: Tyyppi B

**Sopii:**

Nro 972200 – 972203.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

- **Moduulien jälkiasennuksessa on otettava huomioon, että mediakiskojen jakoyksiköiden maksimaalista määrää ei ylitetä.**
- **Tuote 972220 koko US110V/1 ja US110V/2 saadaan asentaa vain yhdessä seuraavien moduulien kanssa: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V, \_LINK.**

- **Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.**
- **Vain sähköasentajat saavat tehdä peruskytkennät ja liittää pistoke- ja liitinosat sähköjohtoihin.**

sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Jakoyksikkö: 1E

Nimellisjännite: 400 V

Mittausjännite: 400 V / AC V

Mittausvirta: 16 A

Kuvaus: 3-napainen johtosuojakytkin, laukaisutapa B, kytkentäasennon näyttö punainen ON / vihreä OFF

## Tekninen kuvaus

Mittausjännite	400 V / AC V
Mittausvirta	16 A
Kuvaus	3-napainen johtosuojakytkin, laukaisutapa B, kytkentäasennon näyttö punainen ON / vihreä OFF
Jakoyksikkö	1E
Nimellisjännite	400 V
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
virtalaji	AC
Materiaalin paksuus	1,5 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Kytkenämoduuli