

Garant GRIDLINE

ESD-tukipylväät, Korkeus: 962mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972080 962
GTIN	4062406167141
Tuoteluokka	9GW

Kuvaus**Malli:**

Kestävää teräslevyä. Esteetön työtaso, sillä kiinnitetty ilman liitoslevyä. Ripustusurat 50 mm:n välein etupuolella ja kierreholkit etu- ja sisäpuolella lisämoduulien kuten reikäseinän, säilytystason jne. kiinnittämistä varten. Tukipylväessä sivuaukot johtimille. Toimitetaan pareittain.

Sopii:

ESD-työasemat nro 972010 – 972015, korkeussäädettävät ESD-työpisteet nro 972017 ja ESD-työpenkit nro 972150 – 972160. Reikälevyt 2 x nro 972100 tai nro 972101.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä. Soveltuu kannatinvarsikonsolien kiinnittämiseen.

Tekninen kuvaus

Leveys	40 mm
Paino	6 kg

Enimmäisvarustelu reikäseinällä	2 x nro 972100 tai nro 972101
Sarja	Työasema
Syvyys	100 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyppi	Tukipylväs