

Garant GRIDLINE

ESD-kannatinvarsikonsoli, Syvyys 350 mm, Pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 972086 1500 |
| GTIN | 4062406167325 |
| Tuoteluokka | 9GW |

Kuvaus**Malli:**

Vankka teräslevyrakenne. Asennus pareittain, valaistusyksikön nro 928600, 928602 ja 928608 kiinnittämiseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.
Sopii vain tukipylväille kooissa 962 ja 1362.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|---------------|
| Enimmäiskantokyky | 50 kg |
| Ulottuma | 250 mm |
| Paino | 6 kg |
| Leveys | 1500 mm |
| Käyttöalue | Tukipylväät |
| Rakennetyyppi | Teräs rakenne |
| Materiaalin paksuus | 1,5 mm |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |
| Tuotenimen määrite | Syvyys 350 mm |
| Tuotetyyppi | Korotuslevy |

