

Garant GRIDLINE

ESD-mediמודуули tukipylvääseen, Moduulin malli: CH250/ONOF**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972082 CH250/ONOF
GTIN	4062406167226
Tuoteluokka	9GW

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu teräslevystä. Ruuvattavaksi paikalleen tukipylväiden sivulta. Täysin johdotettu sukopistoke ja valaistusyksikön virtakytkin.

Sopii:

Kannatinpylväät nro 972080.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä. Yhteen tukipylvääseen voidaan asentaa vain kaksi pistorasiaa.

Tekninen kuvaus

Nimellisvirta	10 A
Sarja	Työasema
Kytkentäteho	250 V / 10 A
Nimellisjännite	250 V

Pistorasioiden määrä tyyppi J	1
Virtakytkin	kyllä
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Pistorasia, tyyppi	J
virtalaji	AC
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	KytKentämoduuli