

Garant GRIDLINE

ESD-mediמודуули tukipylvääseen, Moduulin malli: DK250V/2**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972082 DK250V/2
GTIN	4062406167257
Tuoteluokka	9GW

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu teräslevystä. Ruuvattavaksi paikalleen tukipylväiden sivulta. Kaksi täysin johdotettua sukopistoketta.

Sopii:

Kannatinpylväät nro 972080.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.
Yhteen tukipylvääseen voidaan asentaa vain kaksi pistorasiaa.

Tekninen kuvaus

Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Sarja	Työasema
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä

Virtakytkin	ei
Pistorasioiden määrä tyyppi K	2
Pistorasia, tyyppi	K
virtalaji	AC
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Kytkentämoduuli