

Garant GRIDLINE

**ESD-mediomoduuli tukipylvääseen, Moduulin malli: FR250/ONOF****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972082 FR250/ONOF
GTIN	4062406167240
Tuoteluokka	9GW

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu teräslevystä. Ruuvattavaksi paikalleen tukipylväiden sivulta. Täysin johdotettu sukopistoke ja valaistusyksikön virtakytkin.

**Sopii:**

Kannatinpylväät nro 972080.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä. Yhteen tukipylvääseen voidaan asentaa vain kaksi pistorasiaa.

**Tekninen kuvaus**

Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Sarja	Työasema
Kytkenäteho	250 V / 10 A

Virtakytkin	kyllä
Pistorasioiden määrä tyyppi E	1
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Pistorasia, tyyppi	E
virtalaji	AC
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Kytkentämoduuli