


Garant GRIDLINE

**ESD-reikäseinä Yksisivuinen, Sopii tyyppiin: 1000****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 972100 1000   |
| GTIN         | 4062406167370 |
| Tuoteluokka  | 9GW           |

**Kuvaus****Malli:**

Reunoista taivutettua kestävää teräslevyä, työkalujen selkeään säilyttämiseen. Reikälevyn **kaksipuolinen malli** voidaan täyttää molemmin puolin **toisistaan riippumatta**. Reikälevyt teräslevyä 9 x 9 mm 37 mm:n reikävälein ryhmään 95 kuuluvien reikälevytarvikkeiden kiinnittämiseen.

**Sopii :**

**Kiinnitetään ruuveilla** kannatinpylväiden ja materiaalivaunun väliin.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

sähköeristys: EGB/ESD

Korkeus: 481 mm

Leveys: 920 mm

Syvyys: 25 mm

Kantavuus: 100 kg

Paino: 6 kg

**Tekninen kuvaus**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Reikäseinärakenne | Yksisivuinen |
| Leveys            | 920 mm       |
| Syvyys            | 25 mm        |
| Korkeus           | 481 mm       |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Kantavuus                       | 100 kg           |
| Paino                           | 6 kg             |
| Materiaalin paksuus             | 1 mm             |
| Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm           |
| sähköstaattinen ominaisuus      | EGB/ESD          |
| Tuotetyyppi                     | Rei'itetty seinä |