

## ESD-alusmatto, Tyyppi: 1500X1200



### Tilaustiedot

Tilausnumero	972580 1500X1200
GTIN	4057989601519
Tuoteluokka	98E

### Kuvaus

**Malli:**

Kaksikerroksisesta synteettisestä kumista valmistettu ESD-alusmatto. Parhaat laskuominaisuudet ilman kompastumisvaaraa 3,5 mm:n paksuuden ansiosta. Pyörivä työtuoli liikkuu hyvin päällä. Kestää lyhytaikaisesti kuumuutta esimerkiksi juottotinaroiskeiden vuoksi. Erittäin pieniohminen alusta ja pyöristetyt kulmat.

**Väri:** platinanharmaa, marmoroitu.

**Vuotovastus:**  $10^7 - 10^8 \Omega$ .

**Painikekoskettimet:**  $2 \times 10,3$  mm.

### Tekninen kuvaus

painonappien määrä	2
Paino	7,8 kg
Paksuus	3,5 mm
Leveys	120 cm
Materiaali	Synteettinen kautsu, kaksinkertainen
painonapin $\varnothing$	10,3 mm
Pituus	150 cm
Väri	platinanharmaa, marmoroitu
Iskusuoja	Lattia
Materiaalin ominaisuus	ei öljynkestävä

---

sähköstaattinen ominaisuus

EGB/ESD

---

Tuotetyppi

ESD-alusmatto