

bimos

ESD-kääntötuoli, keino nahka, pyörillä, matala, Väri: BLACK**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972680 BLACK
GTIN	4016849625706
Tuoteluokka	96B

Kuvaus**Malli:**

Istuin ja selkänoja sähköä johtavalla ESD-tekonahkaverhoilulla, mukavat ja pehmeät. Pestävä ja helppohoitoinen. Selkänoja, jossa antistaattinen muovikuori. Ristikkojalka kiillotettua alumiinia. Kauttaaltaan sähköä johtava yhteys tyynystä ESD-rulliin/-suojatulppiin. Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

Standardi:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Tekninen kuvaus

Istuimen syvyys	470 mm
Istuinmateriaalin väri	musta
Selkänojan korkeus	580 mm
Istuimen leveys	460 mm
Malli	pyörillä
Tuolin kantavuus	120 kg

sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Korkeudensäätöalue	450 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

Tarvikkeet

ESD-pyörät(1 sarja = 5 kpl)	963189
-----------------------------	--------