

bimos

**ESD-kääntötuoli, keinsonahka, suojatulpat ja jalkarengas, korkea, Väri: BLACK****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972681 BLACK
GTIN	4016849626260
Tuoteluokka	96B

**Kuvaus****Malli:**

Istuin ja selkänoja sähköä johtavalla ESD-tekonahkaverhoilulla, mukavat ja pehmeät. Pestävä ja helppohoitoinen. Selkänoja, jossa antistaattinen muovikuori. Ristikkojalka kiillotettua alumiinia. Kauttaaltaan sähköä johtava yhteys tyynystä ESD-rulliin/-suojatulppiin. Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

**Standardi:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**Tekninen kuvaus**

Selkänojan korkeus	580 mm
Istuimen leveys	460 mm
Istuimen syvyys	470 mm
Istuinmateriaalin väri	musta
Malli	suuri istuinkorkeus
Tuolin kantavuus	120 kg

sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Korkeudensäätöalue	590 - 860 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

---

## Tarvikkeet

ESD-suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)	963190
----------------------------------	--------