

## ESD-suojamatto Leveys 91 cm, musta, Pituus: 200cm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	972602 200
GTIN	662641699489
Tuoteluokka	96C

### Kuvaus

#### Malli:

Staattisesti johtava suojamatto, paksuus 14 mm. Kestäväksi laminoitu pinta mikrosolvinyyliä, jolla on erinomaiset väsymistä ehkäisevät ominaisuudet. 10 mm;n painonappi ja maakaapeli. Hyvä liukumattomuus (R9 normin DIN 51130 ja BG-säännön BGR181 mukaisesti) ja helpot kääntymisliikkeet matolla pisarapeltiprofiilin ansiosta. Liukumaton alusta liukastumista vastaan, neljä viistottua reunaa varmistavat pääsyn kompastumatta.

#### Standardi:

Erfüllt **IEC 61340-4-1** (Kategorie DIF), gemessener Widerstand  $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$ ,  $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$ . Elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfüllt **ISO 6356** und **EN 1815**.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää maakaapelin.

### Tekninen kuvaus

Leveys	91 cm
Pituus	200 cm
Paksuus	14 mm
Valmistajamerkintä	Diamond Stat™

Seisontamukavuus	Eristys (lämpö)
Seisontamukavuus	Eristys (lämpö)
Seisontamukavuus	Ehkäisee työväsymystä
Iskusuoja	Lattia
Materiaalin ominaisuus	ei öljynkestävä
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	musta
Tuotetyyppi	ESD-alusmatto