

Garant GRIDLINE

ESD-hyllytasokaappi umpilevypariovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972380 1000
GTIN	4062406180720
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Kaappi, **staattista sähköä johtava**, DIN EN 61340-5-1. Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko.

Tasausalusta, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

ESD-tarkastukset tehdään DIN EN 61340-5-1 -standardiin perustuen. Vastuksen mittaus maadoitettavaa kohdetta vasten tehdään raja-arvolla $R_{gp} < 1G\Omega$. Hyllytasot ovat **ESD-jauhemaalattu**. Kaapin muovijalat eivät johda staattista sähköä, joten kaappien maadoituspiste on yhdistettävä rakennuksen maadoitukseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitus ilman ESD-suojapakkausta. Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja työntökahvat) eivät johda staattista sähköä.

TÜV GS -sertifiointiin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Paino	56 kg
-------	-------

kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Syvyys	500 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	35 kg
Syvyys G	20
Korkeus	1000 mm
Hyötykorkeus	845 mm
Leveys	1000 mm
ComfortClose	ei
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys G	40
Lokeroalustojen määrä	2
Kahvan sijainti	ylhäällä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------