

Garant GRIDLINE

**ESD-hyllytasokaappi umpilevypariovet, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972380 2000
GTIN	4062406180737
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Kaappi, **staattista sähköä johtava**, DIN EN 61340-5-1. Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko.

**Tasausalusta**, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

ESD-tarkastukset tehdään DIN EN 61340-5-1 -standardiin perustuen. Vastuksen mittaus maadoitettavaa kohdetta vasten tehdään raja-arvolla  $R_{gp} < 1G\Omega$ . Hyllytasot ovat **ESD-jauhemaalattu**. Kaapin muovijalat eivät johda staattista sähköä, joten kaappien maadoituspiste on yhdistettävä rakennuksen maadoitukseen.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Toimitus ilman ESD-suojapakkausta. Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja työntökahvat) eivät johda staattista sähköä.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	500 mm
--------	--------

Leveys G	40
Lokeroalustojen määrä	5
ComfortClose	ei
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Leveys	1000 mm
Hyötykorkeus	1845 mm
Paino	102 kg
Korkeus	2000 mm
Syvyys G	20
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kahvan sijainti	ylhäällä
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	35 kg
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------