

Garant GRIDLINE

**Laatikkoteline työkalunpitimiseen, 26×24G, työkaluvarsille: HSK100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970705 HSK100
GTIN	4062406180911
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Teräslevyteline, muoviset työkalunpitimet.

**Käyttö:**

Vetolaatikon sisälle.

**Pintakäsittely:**

Antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.(erikoispintakäsittely ei ole mahdollinen).**

**Huomautus:**

VDI20-istukat sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.

HSK-luettelokoot sopivat työkalunpitimille muodot A, C, katso muut muodot taulukosta.

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Korkeus ilman työkalunpitimiä: 60 mm

Työkalupitimiä lukumäärä: 20

Akseliväli A: 160 mm

soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G: 26

soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G: 24

**Tekninen kuvaus**

Korkeus ilman työkalunpitimiä	60 mm
Työkalupitimiä lukumäärä	20
Akseliväli A	160 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24

Vetolaatikoiden hyötyala G	26x24
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Laatikkoteline CNC-työkalukaappiin

---

## Tarvikkeet

Muoviholkki Tyyppi HSK100	947390 HSK100
---------------------------	---------------