

Garant GRIDLINE

**Laatikkoteline työkalunpitimiseen, 20×20G, työkaluvarsille: C6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970721 C6
GTIN	4062406181000
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Teräslevyteline, muoviset työkalunpitimet.

**Käyttö:**

Vetolaatikon sisälle.

**Pintakäsittely:**

Antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.(erikoispintakäsittely ei ole mahdollinen).**

**Huomautus:**

VDI20-istukat sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.

HSK-luettelokoot sopivat työkalunpitimille muodot A, C, katso muut muodot taulukosta.

Vetolaatikoiden hyötyala G: 20 × 20

Korkeus ilman työkalunpitimiä: 60 mm

Työkalupitimiä lukumäärä: 35

Akseliväli A: 84 mm

soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G: 20

soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G: 20

**Tekninen kuvaus**

Akseliväli A	84 mm
Korkeus ilman työkalunpitimiä	60 mm
Työkalupitimiä lukumäärä	35
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	20
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20

Vetolaatikoiden hyötyala G	20 × 20
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Laatikkoteline

---

## Tarvikkeet

Muoviholkki Tyyppi C6	947390 C6
-----------------------	-----------