

Garant**Tarkkuuskarasarja Ø 86 - 302 mm, Liitäntä: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237570 1
GTIN	4062406180645
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

Täydellinen tarkkuuskarasarja **Ø 86 - 302 mm**, karanpää nro 237571, kääntöterät ja tarvikkeet laukussa. **Laajennettavissa** kääntöterillä nro 237573 242-402 – **Ø 402 mm**.

Säätötarkkuus 0,01 mm jakoviivaa kohti / noniuksella 0,002 mm Ø.

Käyttö:

Kääntöteränpitimille, joissa on sopiva ISO-kääntöterä, tyyppi CC..09T3..

Toimituksen sisältö:

à 1 kääntöterä: Nro 237573 86-138 koolle Ø 86– 138

Nro 237573 136-220 koolle Ø 136– 220

Nro 237573 188-302 koolle Ø 188– 302

à 1 tuki: Nro 237574 86 numerolle 237573 86-138

Nro 237574 136 numeroille 237573 136-220, 188-302 ja 242-402

à 1 puristuslevy: Nro 237575 86 numerolle 237573 86-138

Nro 237575 136 numeroille 237573 136-220, 188-302 ja 242-402

1 kääntöterä: nro 260058 CU7010 (tai CC.. 09T3)

Varaosa:

Kääntöterän ruuvi nro 219805.

Suositus:

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237697 ja nro 237698 kanssa.

Tekninen kuvaus

Sisjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu