

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, MF: M36X3,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130015 M36X3,5
GTIN	4062406182526
Tuoteluokka	10N

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	22 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	32,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Kierteen Ø	36 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteennousu	3,5 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	90 mm
Kierretyyppi	M/MF
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen koko	M36×3,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi