

**Garant**
**Kopiojyrsin, Kierteellinen, Ø D: 25mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	212620 25
GTIN	4062406183820
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Ilman sisäjähdytystä.

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta.

Paras vaihtotarkkuus taattu:  $\pm 0,015$  mm.

**Käyttö:**

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviehistelytehtäviin.

**Terästä** – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

**Huomautus:**

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n  $D_w$  mukaisesti.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityskierre M	M12
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Sisäjähdytys	ei
Pituus l	35 mm
Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	35 mm
Kääntöterän ruuvi	219875 (25IP 6,0 Nm)

varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 25IP	674252 25IP
Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Kiinnitysruuvi	219874
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600