

Garant**Kopiojyrsin, Kierteellinen, Ø D: 32mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212620 32 |
| GTIN | 4062406183844 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Malli:**

Ilman sisäjähdytystä.

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta.

Paras vaihtotarkkuus taattu: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviehistelytehtäviin.

Terästä – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Huomautus:

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n D_w mukaisesti.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Terän Ø D_c | 32 mm |
| Ø D_1 h6 | 17 mm |
| Kiinnityskierre M | M16 |
| Kääntöterän ruuvi | 219876 (30IP 6,0 Nm) |
| Terien lkm Z | 2 |
| Kokonaispituus L_{ges} | 45 mm |
| Sisäjähdytys | ei |
| Ø D_2 | 30 mm |
| Pituus 1 | 45 mm |

| | |
|-----------------|---------------|
| varren malli | Kierteellinen |
| Jyrsintäkäyttö | Kopiojyrsintä |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm | 659906 1600 |
| Kiinnitysruuvi | 219874 |
| 8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm | 659874 50 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 30IP | 674252 30IP |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm | 659957 1600 |