

**Garant****Pyörivä työtuoli, keinoahka, pyörillä, matala****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965034
GTIN	4045197739537
Tuoteluokka	91Z

**Kuvaus****Malli:**

Ergonominen työtuoli, synkroniteknikka. Pehmeä tekonahkapinta on helppohoitoinen ja pestävä. Oranssi kavennettu kaksoissauma. Viisihaarainen alumiinijalkaristikko.

Istuin (leveys × syvyys) 470×450 mm

Selkänojan korkeus: 600 mm.

Selkänojan säätöalue: 60 mm.

Istumasyvyyden säätö: 40 mm.

Kantavuus: 120 kg.

Korkea ja kapea selkänoja tuo liikkumavaraa käsivarsille.

Jarrullisissa kaksoispyörissä pehmeä PU-vierintäpinta.

**Kuvaus mainosteksti:**

- **Ergonominen, toiminnallinen muotoilu.**
- **Lordoosituki.**
- **Synkroniteknikka.**
- **Korkea ja kapea selkänoja tuo liikkumavaraa käsivarsille.**
- **Viisihaarainen alumiinijalkaristikko.**

**Standardi:****DIN 68877**

## Tekninen kuvaus

Istuinmateriaalin väri	musta
Selkänojan korkeus	600 mm
Lordoosituki	kyllä
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Standardi	DIN 68877
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö	kyllä
Selkänojan säätöalue	60 mm
Istuimen syvyys	450 mm
Kantavuus	120 kg
Syknronimekaniikka	kyllä
Istuimen leveys	470 mm
Pyörillä liikkuva malli	Painon mukaan lukittuvat pyörät kovalle alustoille.
Jalkaristikon materiaali	Alumiini matta jauhemaalattu
Istuinpinnan materiaali	Tekonahkaa
Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Istuimen syvyyden säätöalue	40 mm
Malli	pyörillä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	480 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

## Tarvikkeet

Varapyörät(1 sarja = 5 kpl)	962517
-----------------------------	--------

Monitoiminen käsinojapari pyörivään GARANT työtuoliin  
Tyypin

---

965047