

**KOMET®-kääntöterä, BK7935, merkintä tyyppi W83: 23-210****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236553 23-210
GTIN	4047109240957
Tuoteluokka	24Q

**Kuvaus****Malli:**

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

**Huomautus:**

**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsorvaukseen!**

tyyppi: Inox

ISO-koodi-kääntöterä: SOEX 07T308

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

merkintä	23-210
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 07T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	BK7935
tyyppi	Inox

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen