

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 4xD, Ø DC m7: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234010 16
GTIN	4045197740205
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,35 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5xD asti.

Käyttö:

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

Käyttö mainosteksti:

Mukana kääntöterät, nro GG2340–GG2389.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 050204.

Huomautus:

Muita välikokoja 1/10-mitoissa saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	1
Hyötypituus L ₁	64 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 5IP (0,38 Nm)
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 050204
varren Ø D _s	20 mm
Varren pituus L _s	50 mm

Sarja	Power Drill
Nimellis-Ø D	16
Maksimaalinen säätöraja V_{max}	0,25 mm
Ulkonema L_A	80 mm
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB6535
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB6640
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB630
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB6810
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4xD
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,38 Nm	211750 0,38
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 5IP	239700 5IP
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 5IP	674252 5IP