

**Garant****GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 4xD, Ø DC m7: 27,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234010 27,5
GTIN	4045197740496
Tuoteluokka	21S

**Kuvaus****Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

**Poraustoleranssi:** -0,1 / +0,35 mm

**Kuvaus:**

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5xD asti.

**Käyttö:**

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

**Käyttö mainosteksti:**

Mukana kääntöterät, nro GG2340–GG2389.

**Sopii:**

Kääntöterät SOGX 100408.

**Huomautus:**

Muita välikokoja 1/10-mitoissa saatavana tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	239700 10IP (2,8 Nm)
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 100408
Terien lkm Z	1
Hyötypituus L <sub>1</sub>	112 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	60 mm

Sarja	Power Drill
Nimellis-Ø D	27,5
Maksimaalinen säätöraja $V_{max}$	0,25 mm
Ulkonema $L_A$	134 mm
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB6535
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB6640
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB630
Kääntöterälaatu sisäteriä varten	HB6810
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	4xD
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 10IP	239700 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8