



Akkukäyttöinen sokkoniittauslaite iBird® Pro, Tyyppi: 1



Tilastiedot

Tilausnumero

770517 1

GTIN

Tuoteluokka

74A

Kuvaus

Malli:

iBird® Pro on verkottunut akkukäyttöinen asetuslaite, jonka voi yhdistää WiFin tai Bluetoothin välityksellä puhelimiin, tabletteihin tai asiakkaan IT-infrastruktuuriin maksuttomalla sovelluksella. Gesipa®-sovelluksella voit hallita tietoja keskitetysti ja kerätä tuotantoa koskevia tietoja (esim. kokonais-, päivä-, asetuslaskureita, lähtölaskentaa, täyttö- ja huoltonäyttöjä, huolto-ohjeita ja -historiaa).

Laitteen signaalirengas visualisoi niittauksia, värin voi asettaa sovelluksella yksilöllisesti.

Etu:

- **Laitteen käyttäjäystävällinen yhdistäminen sovellukseen QR-koodilla.**
- **Signaalirengas osoittaa optisesti käyttötilan.**
- **Helppo pääsy käyttö-, huolto- ja korjausohjeisiin.**
- **Niittausprosessien valvonta, työstön turvallisuus, tila- ja huoltonäytöt.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää li-ioniakun nro 770529 ja laturin 770528 koko 2 muovilaukussa. Suukappaleet 17/32; 17/36; 17/40; 17/45.

Huomautus:

Valinnainen asetusavustin avustaa käyttäjää asetusprosessien säädössä ja niittausten arvioinnissa. Lisätietoja löytyy nrosta 770518 koko 1.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|------------------|
| Asetusvoima | 15000 N |
| Laitteen liikepituus | 25 mm |
| liitostyyppi | Bluetooth |
| liitostyyppi | WiFi 2,4/5,0 GHz |
| Teräksisille sokkoniiteille | Ø 4,8 mm |
| Sokkoniittimuttereille, kaikki raaka-aineet | Ø 6,4 mm |
| Sokkoniittimuttereille, alumiini | Ø 8 mm |
| Paino sisältää akun | 2 kg |
| Akkutyyppi | Litiumioni |
| Akkukapasiteetti | 18 Ah |
| akun jännite | 2,1 V |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen |
| Tuotetyyppi | Vetoniittikone |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Laturi Tyyppi 2 | 770528 2 |
| Li-ioni-pikavaihtoakku Kapasitanssi 2,1 Ah | 770529 2,1 |