



## Akkukäyttöinen sokkoniittauslaite M12BPRT, Tyyppi: M12BPRT-0



### Tilaustiedot

Tilausnumero	770450 M12BPRT-0
GTIN	4058546223496
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

**Malli:**

Johdoton laite joustavaan käyttöön.

**Etu:**

- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Integroitu vyöpidike.

**Toimituksen sisältö:**

Suukappaleet 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm muovilaukussa.

**Huomaus:**

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073814, 073815, 073829, 073839 und 073840.

### Tekninen kuvaus

Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint.	4,8 mm
Laitteen liikepituus	20,32 mm
Asetusvoima	9000 N
akun jännite	12 V

Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyppi	Vetoniittikone