

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 4xD, Ø DC m7: 20mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 234010 20 |
| GTIN | 4045197740281 |
| Tuoteluokka | 21S |

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,35 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5xD asti.

Käyttö:

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

Käyttö mainosteksti:

Mukana kääntöterät, nro GG2340–GG2389.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 070306.

Huomautus:

Muita välikokoja 1/10-mitoissa saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Hyötypituus L ₁ | 80 mm |
| Terien lkm Z | 1 |
| Varren pituus L _s | 56 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
| ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 070306 |
| varren Ø D _s | 25 mm |

| | |
|---|--|
| Sarja | Power Drill |
| Nimellis-Ø D | 20 |
| Maksimaalinen säätöraja V_{max} | 0,25 mm |
| Ulkonema L_A | 98 mm |
| Kääntöterälaatu sisäteriä varten | HB6535 |
| Kääntöterälaatu sisäteriä varten | HB6640 |
| Kääntöterälaatu sisäteriä varten | HB630 |
| Kääntöterälaatu sisäteriä varten | HB6810 |
| Porausvyvyys kääntöteräporille enintään | 4xD |
| Varsi | ISO 9766 |
| Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus |
| Poran käyttö | kupera rajoitetusti |
| Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti pakettiporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP | 674252 6IP |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,0 Nm | 211750 1,0 |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP1 | 239700 6IP1 |