

Garant**Pistoterä Oikea, HU7310, Pistoleveys w: 2,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273180 2,2
GTIN	4045197741134
Tuoteluokka	21J

Kuvas**Käyttö:**

Pistoteriin nro 273551 – 273558.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	2,2 mm
Syöttö f	0,07 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HU7310
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	oikea

Tuotetyyppi

Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	300 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	300 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	230 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		