

**Garant****Pistoterä Oikea, HU7310, Pistoleveys w: 3,1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273180 3,1
GTIN	4045197741141
Tuoteluokka	21J

**Kuvas****Käyttö:**

Pistoteriin nro 273551 – 273558.

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveys w	3,1 mm
Syöttö f	0,1 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HU7310
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	oikea

Tuotetyyppi

Kääntöterä pistosorvaukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu	300 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	300 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	230 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		