

JEPSON POWER

**HM-pyörösahanterä Drytec® Ø 320×25,4 mm, hampaiden lukumäärä: 84****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078242 84
GTIN	4260052463253
Tuoteluokka	07E

**Kuvaus****Malli:**

Kovametallipinnoitettu pyörösahanterä tarkkaan sahaukseen.

- **Työturvallisuus: Ohutseinäinen, vähätärinäinen, vähä-ääninen.**
- **Erittäin kestävä käytössä.**
- **Hyvä sahauslaatu.**
- **5-kertainen teroitus mahdollista.**
- **Yleiskäyttöinen teräksessä, muoveissa, ei-rautametalleissa (ei nro 078236).**

**Huomautus:**

Muita erikoissahanteriä esimerkiksi alumiinille, ruostumattomalle teräkselle, on saatavissa tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Hammasluku optimoitu	Levyt, kerrospaneelit
hampaiden lukumäärä	84
Leikkuuleveys B	2,2 mm
sopii tuotteelle	078234 koko 8320

soveltuu materiaalille

Paksuseinäiselle materiaalille

Tuotetyyppi

Pyörösahanterä