

HOLEX**Porrastikkaat, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	966500 4
GTIN	4045197741592
Tuoteluokka	92L

Kuvaus**Malli:**

Portaat ja pylväät alumiinia, lujasti ruuvatut portaitten ja pylväiden liitoskohdat, 4-kertaisesti niitattu alumiininen tikasnivel ja 80 mm syvät uriteut portaat. Erittäin hyvä seisontavarmuus kartiomaisen rakenteen ansiosta, luistamattomat jalat ja tilava uritettu seisomataso. Tikkaiden kaltevuus 20°. Porrasväli 235 mm.

Standardi:**Gemäß DIN EN 131.****Tekninen kuvaus**

Tikkaiden pituus	1,54 m
Paino	5,8 kg
Vaakapalkkien korkeus	50 mm
Saavutettavuus	Yksisivuinen
Tasanteen korkeus	0,93 m
Työskentelykorkeus n.	3 m

Ulkoleveys alapäässä	0,49 m
Portaan rakenne	porras
Pituus L	1,54 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat