

HOLEX**Porrastikkaat, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	966500 5
GTIN	4045197741608
Tuoteluokka	92L

Kuvaus**Malli:**

Portaat ja pylväät alumiinia, lujasti ruuvatut portaitten ja pylväiden liitoskohdat, 4-kertaisesti niitattu alumiininen tikasnivel ja 80 mm syvät uriteut portaat. Erittäin hyvä seisontavarmuus kartiomaisen rakenteen ansiosta, luistamattomat jalat ja tilava uritettu seisomataso. Tikkaiden kaltevuus 20°. Porrasväli 235 mm.

Standardi:

Gemäß DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Tikkaiden pituus	1,78 m
Paino	6,9 kg
Portaan rakenne	porras
Työskentelykorkeus n.	3,25 m
Tasanteen korkeus	1,17 m
Saavutettavuus	Yksisivuinen

Ulkoleveys alapäässä	0,52 m
Vaakapalkkien korkeus	50 mm
Pituus L	1,78 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat