

HOLEX**Porrastikkaat, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	966500 6
GTIN	4045197741615
Tuoteluokka	92L

Kuvaus**Malli:**

Portaat ja pylväät alumiinia, lujasti ruuvatut portaitten ja pylväiden liitoskohdat, 4-kertaisesti niitattu alumiininen tikasnivel ja 80 mm syvät uriteut portaat. Erittäin hyvä seisontavarmuus kartiomaisen rakenteen ansiosta, luistamattomat jalat ja tilava uritettu seisomataso. Tikkaiden kaltevuus 20°. Porrasväli 235 mm. 2:lla erittäin lujalla perlonhihnalla.

Standardi:**Gemäß DIN EN 131.****Tekninen kuvaus**

Saavutettavuus	Yksisivuinen
Paino	8 kg
Tikkaiden pituus	2,01 m
Ulkoleveys alapäässä	0,55 m
Vaakapalkkien korkeus	50 mm
Työskentelykorkeus n.	3,5 m

Portaan rakenne	porras
Tasanteen korkeus	1,4 m
Pituus L	2,01 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat