

Garant**Porrastikkaat, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965900 5
GTIN	4045197742025
Tuoteluokka	91B

Kuvaus**Malli:**

Askelmat ja runko alumiinia, askelmissa kestävä 4-kertainen kiinnitys runkoon. Erittäin tukeva malli kartionmuotoisen rakenteensa ansiosta.

Optimoitu tikkaiden nivelosa, suuri tukileveys, 6-kertainen niittaus ja muovinen suojus 80 mm syvät askelmat, liukuesteauritus.

EasyHandle Haptoprene® -kahvaosa, lukitusmekanismi, luistamattomat BalanceBase-jalkatulpat. Muoviset säilytyslokerot.

Standardi:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Ulkoleveys alapäässä	0,53 m
Työskentelykorkeus n.	3,25 m

Materiaali	alumiini
Vaakapalkkien korkeus	73 mm
Tasanteen korkeus	1,17 m
Pienan/askelman syvyys	80 mm
Tikkaiden pituus	1,98 m
Portaan rakenne	porras
Paino	7,5 kg
Saavutettavuus	Yksisivuinen
Pituus L	1,98 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat