

Garant**Porrastikkaat, yksipuoliset sis. GripStep-liukuesteen, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965901 4
GTIN	4045197742049
Tuoteluokka	91B

Kuvaus**Malli:**

Askelmat ja runko alumiinia, askelmissa kestävä 4-kertainen kiinnitys runkoon. Erittäin tukeva malli kartionmuotoisen rakenteensa ansiosta.

Optimoitu tikkaiden nivelosa, suuri tukileveys, 6-kertainen niittaus ja muovinen suojus 80 mm syvät askelmat, liukuesteuritus.

EasyHandle Haptoprene® -kahvaosa, lukitusmekanismi, luistamattomat BalanceBase-jalkatulpat.

Sisältää **GripStep**-liukuesteen.

Muoviset säilytyslokerot.

Standardi:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Tikkaiden pituus	1,73 m
------------------	--------

Materiaali	alumiini
Pienan/askelman syvyys	80 mm
Työskentelykorkeus n.	3 m
Portaan rakenne	porras
Saavutettavuus	Yksisivuinen
Ulkoleveys alapäässä	0,5 m
Paino	6,6 kg
Vaakapalkkien korkeus	73 mm
Tasanteen korkeus	0,93 m
Pituus L	1,73 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat