

**Garant****Porrastikkaat, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965900 4
GTIN	4045197742018
Tuoteluokka	91B

**Kuvaus****Malli:**

Askelmat ja runko alumiinia, askelmissa kestävä 4-kertainen kiinnitys runkoon. Erittäin tukeva malli kartionmuotoisen rakenteensa ansiosta.

Optimoitu tikkaiden nivelosa, suuri tukileveys, 6-kertainen niittaus ja muovinen suojus 80 mm syvät askelmat, liukuesteuritus.

EasyHandle Haptoprene® -kahvaosa, lukitusmekanismi, luistamattomat BalanceBase-jalkatulpat. Muoviset säilytyslokerot.

**Standardi:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Pintakäsittely:**

Runko antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Tekninen kuvaus**

Portaan rakenne	porras
Pienan/askelman syvyys	80 mm

Vaakapalkkien korkeus	73 mm
Paino	6,6 kg
Saavutettavuus	Yksisivuinen
Materiaali	alumiini
Työskentelykorkeus n.	3 m
Tasanteen korkeus	0,93 m
Ulkoleveys alapäässä	0,5 m
Tikkaiden pituus	1,73 m
Pituus L	1,73 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat