

**Garant****Porrastikkaat, yksipuoliset sis. GripStep-liukuesteen, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 6****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 965901 6      |
| GTIN         | 4045197742063 |
| Tuoteluokka  | 91B           |

**Kuvaus****Malli:**

Askelmat ja runko alumiinia, askelmissa kestävä 4-kertainen kiinnitys runkoon. Erittäin tukeva malli kartionmuotoisen rakenteensa ansiosta.

Optimoitu tikkaiden nivelosa, suuri tukileveys, 6-kertainen niittaus ja muovinen suojus 80 mm syvät askelmat, liukuesteuritus.

EasyHandle Haptoprene® -kahvaosa, lukitusmekanismi, luistamattomat BalanceBase-jalkatulpat.

Sisältää **GripStep**-liukuesteen.

Muoviset säilytyslokerot.

**Standardi:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Pintakäsittely:**

Runko antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Tekninen kuvaus**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Työskentelykorkeus n. | 3,5 m |
|-----------------------|-------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Saavutettavuus                  | Yksisivuinen     |
| Tasanteen korkeus               | 1,4 m            |
| Paino                           | 8,5 kg           |
| Pienan/askelman syvyys          | 80 mm            |
| Vaakapalkkien korkeus           | 73 mm            |
| Materiaali                      | alumiini         |
| Portaan rakenne                 | porras           |
| Ulkoleveys alapäässä            | 0,55 m           |
| Tikkaiden pituus                | 2,23 m           |
| Pituus L                        | 2,23 m           |
| Nousemistekniikan kantavuus     | 150 kg           |
| Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9              |
| Tuotetyyppi                     | Seisovat tikkaat |