

Garant**Pystyporrastikkaat, kaksipuoliset, Askelmien lukumäärä: 2X3****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 965920 2X3 |
| GTIN | 4045197742070 |
| Tuoteluokka | 91B |

Kuvaus**Malli:**

Askelmat ja runko alumiinia, askelmissa kestävä 4-kertainen kiinnitys runkoon. Erittäin tukeva malli kartionmuotoisen rakenteensa ansiosta.

80 mm syvät askelmat, liukuesteuritus.

EasyHandle Haptoprene® -kahvaosa, lukitusmekanismi, luistamattomat BalanceBase-jalkatulpat.

Tikkaiden 4-kertaisesti ruuvattu, massiivinen nivelosa alumiinia. Hyvin vakaa rakenne kahden perlonhihnan ansiosta. SafeStep-merkintä, osoittaa korkeimman turvallisen askelman.

Ei säilytyslokeroa.

Standardi:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|--------|
| Ulkoleveys alapäässä | 0,44 m |
| Tikkaiden pituus | 0,69 m |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Portaan rakenne | porras |
| Saavutettavuus | molemminpuolinen |
| Paino | 5,4 kg |
| Työskentelykorkeus n. | 2,25 m |
| Pienan/askelman syvyys | 80 mm |
| Vaakapalkkien korkeus | 73 mm |
| Pituus L | 0,69 m |
| Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg |
| Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 |
| Tuotetyyppi | Seisovat tikkaat |