

Garant**Air Cleaning Point, Tyyppi: S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	986000 S
GTIN	2050001786005
Tuoteluokka	96U

Kuvaus**Malli:**

Vankka ja kestävä teräspeltikotelo, jossa sisäänrakennettu paineilmatoiminen imujärjestelmä ja kokoamissäiliö. Imua käytetään etupuolen polkimella. Pyörät ja työntökahva takasivulla helpottavat siirtoja.

Käyttöä varten tarvitaan ainoastaan työpajan paineilmailiitettä.

Käyttö:

Helppoon ja tehokkaaseen työkappaleiden ja työkalujen puhdistukseen paineilmalla. Pöly, lastut, öljyt ja nesteet imetään ja kerätään kokoamissäiliöön.

Toimituksen sisältö:

Mukana GARANT paineilmapistooli nro 080123 koko AIR, letku ja Easyfix-paineilmapistoolinpidin nro 955750 koko 1, Easyfix-muovikotelo nro 955790 koko 74.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016.

Huomautus:

Varasuodatinmatto löytyy nrolla 986001 sivustolta www.hoffmann-group.com

Tekninen kuvaus

Syvyys	450 mm
Leveys	570 mm
tyyppi	S
Korkeus	1300 mm
Paino	50 kg
Paineilmaliitäntä	DN 7,2
Työkorkeus	870 mm
Keräystilavuus	20 l
Tuotetyyppi	Puhdistusaineasema

Tarvikkeet

Varasuodatinmatto Air Cleaning Point -malleihin Tyyppi 1	986001 1
--	----------