

3M Scotch-Brite™

**Hiomahuopa-arkki CF-PRO, 152×228 mm, Huoparakenne: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	555999 1000
GTIN	4064035074135
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

Synteettinen nailonhuopa - hiomarakeet on sidottu keinohartsiiin.

Tehohuopa, **erittäin tiivis rakeistus** kuitumateriaalin syvyyteen asti. Erityinen huoparakenne mahdollistaa **suuren hankaustehon**, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä **tasaisemman hiontatuloksen**.

**Etu:**

- **Mukautuu työkappaleen muotoon.**
- **Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.**
- **Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.**
- **Kuiva- ja märkähiontaan.**
- **Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.**

**Käyttö:**

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen. **Hieno / erittäin hieno:** arkojen pintojen puhdistukseen ja metallien pintanaarmujen silottamiseen Sopii myös terästen ja ei-rautametallien hienoihin ja erittäin hienoihin mattauksiin.

**Tekninen kuvaus**

Rakeistus-vertailu	600 - 1000
3M:n luokitus	CF-PRO
Malli	S Ultra Fine
Hienousaste	eritt. hieno
Huoparakenne	1000

Väri	harmaa
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Leveys	152 mm
Pituus	228 mm
Tuotenimen määrite	152×228 mm
Tuotetyyppi	Hiomahuopa-arkki

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Hiomatuki	556020
Kara	556030